



SPC 40 TE VEL DA DL

(Ref. 20601137)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois
Usage très intensif

Garantie : CE

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Descente lente, descente automatique (3 avances)
Variateur de vitesses électronique
Bâti, tête et socle en fonte acierée
Colonne en acier
Poulies en aluminium usiné
Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tension
Broche montée sur roulements à billes
Retour de la broche réglable par ressort de rappel
Commandes très basse tension 24 V :

- marche/arrêt
- voyant de mise sous tension
- arrêt coup de poing à accrochage
- disjoncteur cadenassable 3 points

Ecran de protection amovible asservi
Eclairage 24 V
Isolation électrique IP 54
Niveau sonore 50 dB
Table-étai réversible 3 positions (vernier gradué) mors en V pour le perçage de tubes

SIDAMO - ZI des Gailletons - 41260 La Chassagne St Victor

Tél: +33 (0)2 54 90 28 28 - Fax: 08 97 65 65 10 - Mail: sidamo@sidamo.com - Service utilisateur / Tél : 02 54 74 02 16

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Table-étai réversible Oui

Largeur de mors (mm) 150

Largeur de mors (mm) 150

Etau monté sur glissière pour le centrage de la pièce à percer
Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin
Tropicalisation à la demande
Modification en 230 V triphasé à la demande
Poulies en aluminium usiné

Hauteur de mors (mm) 40
Ouverture (mm) 150
Descente automatique (mm/tr) 0,06 - 0,12 - 0,25
Descente lente oui
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non

Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin